

**WNMG 080408, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252014 CA515
GTIN	4960664678655
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

WNMG 080408 CA515 Type: CA515

Spånryder: HQ

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm

Tilspænding f : 0,07 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 435 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånryder	HQ
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,07 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning