

**CC.T 09T304, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260097 CA515
GTIN	4960664674916
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 09T304 CA515 Type: CA515

Spånbryder: HQ

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 110 - 380 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 380 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	HQ
Hjørneradius	0,4 mm

Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning