

**Garant****Tool24 Locker – Mastersystem EN, Type: 180/40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	979310 180/40
GTIN	4062406134785
Artikelklasse	9SA

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vareudleveringsystem med rum i forskellige størrelser, som giver en sikker og komplet dokumenteret enkeltvis udtagning af hver artikel. Rumstørrelsen giver mulighed for indlagring af større artikler og er forberedt til opladning af batterier. Den serieproducerede indvendige LED-belysninger letter både registrering af de automatisk åbnende rum i mørke omgivelser og selve udtagningen. LED-listen understøtter ligeledes udtagning og opfyldning.

Hulvægge på begge sider muliggør fleksibel anbringelse af en touchscreen på Master-varianter. Derudover kan der anbringes Easyfix-kroge og -holdere samt yderligere tilbehørsdele til hulvægge fra vores katalog.

Mastersystemet kan udvides og kombineres med yderligere udvidelsessystemer fra alle Tool24 hardwarevarianter.

Denne artikel er kompatibel med Hoffmann Group Connected-softwareløsninger.

Enkeltudleveringsystem med 40 rum til mellemstore artikler.

**Fordel:****Hoffmann Group Connected**

Med denne artikel får du en byggeblok til din digitalt netværksforbundne produktion. Potentielle produktivitetsforbedringer i forbindelse med det respektive softwaremodul.

**Anvendelse:**

Automatisk enkeltudleveringssystem til lagring og administration også af store artikler som f.eks. større personlige værnemidler, el- og håndværktøj eller vores kunststof-systemkuffert L-BOXX®.

**Bestykning:**

Antal rum × højde i mm: 32 × 140; 8 × 220

**Leveringsomfang:**

Mastersystem EN med touchscreen på 22 tommer, stregkodescanner, pc inklusive softwarepakke Basic, **styresystem på engelsk.**

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Alle rum er klar til gennemføring af strømforsyning via teknikåbningen. Kunden kan tilslutte individuelle opladningsanordninger. Vægten i de tekniske data gælder for skabe i udvidelsessystemet, dvs. uden PC og skærm.

Det er muligt at udføre rum med rude, individuelle farver og mål (rumstørrelse, skabsbredde og -dybde).

Kontakt din fagkonsulent!

## Teknisk beskrivelse

Vægt	275 kg
Højde	1965 mm
Dybde	500 mm
Bredde	1100 mm
Bæreevne pr. rum	25 kg
Antal rum	40
Rum, nyttedybde	450 mm
Anvendelig rumbredde	180 mm
Anvendelig rumbredde (2)	220 mm
Anvendelig rumbredde (1)	140 mm
Serie	Tool24 Locker
Serie	Hoffmann Group Connected
Serie	Tool24 Locker
Interface	Hoffmann Group Connected
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkttype

Vareudleveringssystem