

**DCMT 070202, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260481 CA515
GTIN	4960664675913
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 390 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	GK
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Primær anvendelse	P
Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning