

**DCMT 11T302, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260488 CA515
GTIN	4960664676002
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DCMT 11T302 CA515 Type: CA515

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 3 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 110 - 390 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 390 m/min
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	GK
Skærebetingelse	kontinuerlig

Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning