



## Universalhulsav uden centrerbør, Bor-Ø: 102mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	788041 102
GTIN	4058546228798
Artikelklasse	76G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Hårdmetaltænder giver længere levetid, også ved boring i tætte materialer. Brede og dybe spånrum gør det let at fjerne borekernen. Det aggressive tandgeometri giver op til 10x hurtigere borehastighed sammenlignet med bimetal-hulsave. Perfekt til brug inden for elektronik- og installatørbranchen.

#### Anvendelse:

Til boring af større huller og gennembrud i forskellige materialer: Murværk, letvægtsmaterialer, kunststof og træ. Ikke egnet til anvendelse i hårde materialer som beton, granit, natursten og hårde tegn med en hårdhed på over 30 N/mm<sup>2</sup>.

#### Bemærk:

**Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!**

### Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Maks. skæredybde	60 mm
Anvendelse til	Udlufts- og afløbsrør
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring

Skæremateriale	HM
Produkttype	Hulsav