

**WNMG 080404, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252012 CA515
GTIN	4960664678648
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spånryder	HQ
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,07 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning