

**CC.T 060204, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260092 CA515
GTIN	4960664674879
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CC.T 060204 CA515 Type: CA515

Spånbryder: HQ

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 110 - 380 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 380 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	HQ
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o

Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning