

**DC.T 070204, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260382 CA515
GTIN	4960664675951
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DC.T 070204 CA515 Type: CA515

Spånbryder: HQ

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 390 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 390 m/min
Spånbryder	HQ

Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning