



## Akku-slagskruemaskine, Type: M12FID



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074014 M12FID
GTIN	4058546029951
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Robuste og kraftfulde FUEL™ batteri-slagnøgler med børsteløs POWERSTATE™ EC-motor.
- Lang motorlevetid og høj energieffektivitet.
- Stabilt metalgearhus og ergonomisk mellemhåndtag med softgrip.
- Batteri-ladetilstandsindikator.
- LED-belysning af arbejdsområdet.
- Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet.
- REDLINK PLUS™-elektronik – enestående effektstyring.
- DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem effekttrinnene med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.

Kompakt slagnøgle (længde 130 mm) med 1/4 tomme HEX-bitholder.

#### Fordel:

Topmodel FUEL™.

#### Leveringsomfang:

Inklusive lader og HD-boks.

Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Producentbetegnelse: M12FID-202X

Antal medfølgende akkuer: 2

Batteritype: Lithium-ion

Akku-kapacitet: 2 Ah  
 Batterispænding: 12 V  
 Maks. moment, 1. trin: 147 Nm

## Teknisk beskrivelse

Værktøjsholder, mål	1/4 tommer
Batterispænding	12 V
Producentbetegnelse	M12FID-202X
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M14
Slagtal 1. trin	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Typisk anvendelse	Strong
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Værktøjsholder, drevprofil	HEX (E 6,3)
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Akku-kapacitet	2 Ah
Vægt	1,1 kg
Maks. vibration iht. EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Maks. moment, 1. trin	147 Nm
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Slagnøgle

## Tilbehør

Li-Ion system M4B2/M12B2 Akkutype, akkuspænding  
 MB12 V

073814 MB12