



## Akku-slagskruemaskine, Type: M12FIWF12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074014 M12FIWF12
GTIN	4058546225612
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Robuste og kraftfulde FUEL™ batteri-slagnøgler med børsteløs POWERSTATE™ EC-motor.
- Lang motorlevetid og høj energieffektivitet.
- Stabilt metalgearhus og ergonomisk mellemhåndtag med softgrip.
- Batteri-ladetilstandsindikator.
- LED-belysning af arbejdsområdet.
- Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet.
- REDLINK PLUS™-elektronik – enestående effektstyring.
- DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem effekttrinnene med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.

Med fjederring.

#### Fordel:

Topmodel FUEL™.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 2x Li-ion-akkuer, oplader, HD-boks.

### Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	M12FIWF12-422X
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Vægt	1,1 kg
Slagtal 3. trin	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Maks. moment, 1. trin	339 Nm
Slagtal 1. trin	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Batterispænding	12 V
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Slagtal 2. trin	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Akku-kapacitet	2 Ah
Akku-kapacitet	4 Ah
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Maks. vibration iht. EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Slagnøgle

## Tilbehør

Li-Ion system M12B4 Akku-type MB12

073815 MB12