

**WNMG 080404 Wiper, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252013 CA515
GTIN	4960664678846
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

WNMG 080404 Wiper CA515 Type: CA515

Spånryder: WP

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 435 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånryder	WP
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,07 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning