

**VBMT 110308, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261176 CA515
GTIN	4960664678082
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

VBMT 110308 CA515 Type: CA515

Spånbryder: HQ

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 110 - 390 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	HQ
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 390 m/min
Primær anvendelse	P
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110308
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning