

**VBMT 160404, Type: CA515****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261182 CA515 |
| GTIN | 4960664678143 |
| Artikelklasse | 25E |

Beskrivelse

VBMT 160404 CA515 Type: CA515

Spånryder: HQ

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 110 - 390 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,25 mm/o |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 110 - 390 m/min |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 2 mm |
| Primær anvendelse | P |
| Spånryder | HQ |
| Type | CA515 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT 160404 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |