

Garant**CerRapid skæreskive EKSTRA SMAL, stål, INOX, Skive-Ø: 115mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563256 115
GTIN	4062406162313
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Selvslibende **keramiske korn (CER)** og det specielt afstemte **high performance-bindesystem** muliggør en **meget højere slibeeffekt ved ekstremt afkølet slibning** sammenlignet med traditionelle skæreskiver (A).

- **Højeste produktivitet gennem hurtigste materialefjernelse.**
- **Optimal balance mellem ekstremt bløde skæreegenskaber med mindste kraftanvendelse og længste levetid.**

Specifikation:**CER60Q-BF.****Bemærk:**

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	115 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Specifikation	CER60Q-BF

Form	41
Skivebredde	1 mm
maks. omdrejningstal	13300 min ⁻¹
Formbeskrivelse	lige
Til materialetykkelse	3 - 5 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		

