

**Garant****Værkstedsvogn med massive gummihjul, Nyttebredde mm / model: 627/B****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	970016 627/B
GTIN	4062406163181
Artikelklasse	91L

**Beskrivelse****BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Stabilt chassis med hhv. 2 faste og 2 drejelige hjul (med bremse) (Ø 160 mm). Vangerne skrues sammen med chassis og skydegreb. Sidevægge har huller i 25 mm afstand, til montering af bæreskinne og værktøjskonsol.

**Leveringsomfang:**

Transportvogn med 2 sidevægge, med skydegreb og massive gummihjul.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, sidevægge antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Passende bæreskinne til GARANT Tool-UNIT værktøjshylde finder du under nr. 970110, GARANT Tool-UNIT under nr. 971000. Passende værktøjsholdere under nr. 970125 eller nr. 970130.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 925 mm

Grundareal, bredde: 675 mm

Grundareal, dybde: 1100 mm

Nyttebredde: 627 mm

Antal bæreskinner (1 niveau): 4

Antal værktøjskonsoller (1 niveau): 7

**Teknisk beskrivelse**

Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Dybde	1100 mm
Antal værktøjskonsoller (1 niveau)	7
Hjul-Ø	160 mm
Bredde	675 mm
Nyttebredde	627 mm
Maks. bæreevne	400 kg
Grundareal, dybde	1100 mm
Højde	925 mm
Materiale, hjul	Massivt gummi
Grundareal, bredde	675 mm
Model	B
Antal bæreskiner (1 niveau)	4
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Materialetykkelse	1,2 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	CNC-transportvogn

## Tilbehør

Bakke med låg til systemtransportvogn Bredde 627 mm	970175 627
Bakke til systemtransportvogn Bredde 627 mm	970170 627