



Induktionsforvarmer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

883965

GTIN

2050001919236

Artikelklasse

86H

Beskrivelse

Udførelse:

Den mellemstore simatherm® induktionsforvarmer til rullelejer og andre ringformede metaldele op til 400 mm boring. Med timer- og temperaturautomatikken kan rullelejer og andre ringformede metaldele forvarmes til de producentforeskrevne 110 °C. Utrolig kompakt konstruktion – vejer kun 35 kg inklusive 3 støttefag.

Anvendelse:

Hurtig og præcis opvarmning af rullelejer, tandhjul, bøsninger etc. Til skånsom og sikker montering på aksler, tappe etc.

Leveringsomfang:

Forvarmer, 3 støttefag, temperatursonde og varmebeskyttelsehandsker.

Spænding: 230 V

Effekt: 3,7 kW

Indvendig emne-Ø fra: 20 mm

Udvendig emne-Ø op til: 400 mm

Maks. emnevægt: 80 kg

Temperaturreguleringsområde: 20 - 250 °C

Teknisk beskrivelse

Indvendig emne-Ø fra

20 mm

Temperaturreguleringsområde	20 - 250 °C
Effekt	3,7 kW
Spænding	230 V
Udvendig emne-Ø op til	400 mm
Maks. emnevægt	80 kg
Længde	420 mm
Bredde	280 mm
Højde	345 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Induktionsvarmeapparat