

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ Med ESD-belægning, Længde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972015 2000
GTIN	4062406167080
Artikelklasse	9GW

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Workstation eLevel+, ESD-ledende iht. DIN EN 61340-5-1.** Elektrisk trinløs højdeindstilling. Kan indstilles i højden med manuel knap. Ved betjening tilpasses **bordpladens** højde.

**Antistatisk 3 mm ABS-limning hele vejen rundt.** Centralt jordingspunkt på undersiden af ESD-bordpladen. Ingen jording via fodstykker. **Med indvendigt liggende stålrør som forstærkningsprofil.**

**Bemærk:**

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.

- **Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.**
- **Advarsel! Anvend forskydelige plader nr. 972019 ved opstilling på række (fare for klemning).**

**Teknisk beskrivelse**

Farve overflade arbejdsplade	lysegrå RAL 7035
Vægt	105 kg
Højdeindstilling, trinløs	ja
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Belægning, tykkelse	0,8 mm

Materiale, bordplade	ESD-bordplade
Model	eLevel+
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Princip for højdeindstilling	kun arbejdsplade
Bredde	2000 mm
Dybde	800 mm
Belægning, bordplade	HPL belægningsmateriale ledende
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	670 - 990 mm
Serie	Workstation
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Højdeindstilling, arbejdsplads	670 – 990 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Arbejdsbord