

Garant GRIDLINE

ESD medieskinne med 2 stikkontakter 250 V, Passer til type: 1500**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 972201 1500 |
| GTIN | 4062406167585 |
| Artikelklasse | 9GW |

Beskrivelse**Udførelse:**

I pladestål i **modulær konstruktion**. Alle stikkontaktkomponenter med **kabel** og **stik**. Moduler og dækplader kan frit ændres/byttes rundt.

Kabelgennemføringer på overside, underside og ende til strømtilførsel og kabelføring til flere medieskinner.

Elektrisk forinstallation med industristiksystem (gælder kun medieskinner):

1 × fordelerblok nr. 928492 med 5-polet tænd/sluk-ledning og 5 stikkontakter, 3-polede,
1 × stikforbindelse, 5-polet, nr. 928490 str. 5 til tilledning medfølger.

Beskrivelse:**Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.**
- **Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.**
- **Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.**
- **Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:**
 - **3 × 1,5 mm² ved vekselstrøm (L, N, PE)**
 - **5 × 1,5 mm² ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Beskyttelsesklasse 1**
- **Kapslingsklasse IP 20.**

Passer til:

Bæresøjler nr. 972080. Montering ved **ophængning**.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

- **Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.**
- **Første tilslutning samt tilslutning af stik- og kontaktdele fra ledninger skal altid foretages af en elektriker!**
- **Du kan finde oplysninger om de tekniske data for industristiksystemet i eShop www.hoffmann-group.com under det relevante artikelnummer.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------------|
| Passer til type | 1500 |
| Bredde | 1420 mm |
| Inddelingsenhed | 13E |
| Monteringshøjde | 160 mm |
| Nominel spænding | 250 V |
| Tænd/sluk-kontakt | nej |
| Stiktype indgang | GST-stiksystem |
| Antal stikkontakter type F | 2 |
| Stikkontakt type | F |
| Strømtype | AC |
| Materialetykkelse | 1,5 mm |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD |
| Produkttype | Energimodul |

Tilbehør

| | |
|---|-----------------|
| ESD-modul til energi og medier Modultype DE250V/1 | 972220 DE250V/1 |
|---|-----------------|