

Garant**Kopifræser, med gevind, Ø D: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212620 32
GTIN	4062406183844
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Uden indvendig køling.

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.

Garanti for maksimal udskiftningspræcision: $\pm 0,015$ mm.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv $\varnothing D_w$.

Teknisk beskrivelse

Skær- $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Holdegevind M	M16
Vendeplatteskrue	219876 (30IP 6,0 Nm)
Antal skær Z	2
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	45 mm
Indvendig køling	nej
$\varnothing D_2$	30 mm
Længde 1	45 mm

Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Kopifræsning
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Spændeskruer	219874
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 30IP	674252 30IP
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600