

Garant**GARANT Master Alu HM-skaftfræser HPC, ubelagt, Ø e8 DC: 6Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201070 6L
GTIN	4062406186272
Artikelklasse	11Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Finafbalancerede værktøjer, særligt velegnet til brug med **hurtigløbsspindler**. Speciel geometri giver optimeret spåntransport vha. **nyudviklet afbalanceringsproces**. Utrolig rolig gang sikrer **fremragende overfladekvalitet**.

Teknisk beskrivelse

Spiralvinkel	30 grader
Fristilling-Ø D ₁	5,5 mm
Afbalanceringsgrad med skaft	G 1,8 med HA
Antal tænder Z	1
Skaft-Ø D _s	6 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Tolerance, nom. Ø	e8
Skærlængde L _c	16 mm
Skær-Ø D _c	6 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	24 mm
Samlet længde L	50 mm

Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,08 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,06 mm
Hjørnefasvinkel	90 grader
Serie	Master Alu
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,5 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	180 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	105 m/min	N
PMMA akryl	egnet	180 m/min	N
PE-HD	egnet	130 m/min	N
PA 66	egnet	150 m/min	N
PEEK	egnet	130 m/min	N
PF 31	egnet	110 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	180 m/min	N
Cu	egnet	140 m/min	N

CuZn	egnet	180 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		
Services			
Skaftslibning Type HB		129100 HB	