

Garant**GARANT Master Alu HM-skaftfræser HPC, DLC, Ø e8 DC: 12Emm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201075 12E
GTIN	4062406186685
Artikelklasse	11Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Finafbalancerede værktøjer, særligt velegnet til brug med **hurtigløbsspindler**. Speciel geometri giver optimeret spåntransport vha. **nyudviklet afbalanceringsproces**. Utrolig rolig gang sikrer **fremragende overfladekvalitet**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	12 mm
Samlet længde L	70 mm
Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,12 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Skærlængde L_c	21 mm
Afbalanceringsgrad med skaft	G 1,8 med HA
Skaft-Ø D_s	12 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Antal tænder Z	1
Fristilling-Ø D_1	11 mm
Spiralvinkel	30 grader

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	33 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,1 mm
Hjørnefasvinkel	90 grader
Serie	Master Alu
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,5 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	480 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	440 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
PMMA akryl	egnet	200 m/min	N
PE-HD	egnet	160 m/min	N
PA 66	egnet	200 m/min	N
PEEK	egnet	150 m/min	N
PF 31	egnet	130 m/min	N
PVDF GF20	egnet	180 m/min	N
POM GF25	egnet	160 m/min	N

PA 66 GF30	egnet	150 m/min	N
PEEK GF30	egnet	130 m/min	N
PTFE CF25	egnet	160 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	300 m/min	N
Cu	egnet	160 m/min	N
CuZn	egnet	200 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB

129100 HB