

**Garant****Trappestige med trappetrin i begge sider, Antal trin: 2X3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965920 2X3
GTIN	4045197742070
Artikelklasse	91B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trin og vanger i aluminium, permanent trin-/vangeforbindelse, firedobbelt krave. Høj stabilitet vha. konisk konstruktion.

80 mm brede trin med skridsikert mønster.

EasyHandle Haptoprene®-greb med klemmemekanisme, skridsikre BalanceBase stigesko.

4 skrueforbindelser, massivt stigeled i aluminium. Med 2 slidstærke Perlon-remme til spredesikring. Med SafeStep-markering, markerer det højeste trin, der er adgang til.

Uden opbevaringsbakke.

**Norm:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Lakering:**

Vanger anthracit RAL 7016 **pulverlakeret.**

**Teknisk beskrivelse**

Nederste udvendig bredde	0,44 m
Stigelængde	0,69 m

Trin, udførelse	Trin
Tilgængelighed	Dobbeltsidet
Vægt	5,4 kg
Arbejdshøjde ca.	2,25 m
Sprosse-/trindybde	80 mm
Vangehøjde	73 mm
Længde L	0,69 m
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Produkttype	Trapestige