

**Garant****Fræsevendeskærsplatte POMX 0704ZEER M, til high-feed-fræser, HB9530****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 213122 ST900  |
| GTIN                | 4045197743213 |
| Artikelklasse       | 21A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Planskærlængde: 1,5 mm til høj overfladekvalitet.

**Bemærk:**

Vedledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 1,4 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tilspænding $f_z$ pr. tand                     | 1 mm                          |
| Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$ | 3,61 mm                       |
| Type                                           | ST900                         |
| Antal skift/skær                               | 5                             |
| ISO-kode, vendeskærsplatte                     | POMX 0704ZEER M               |
| Type                                           | HB9530                        |
| Skæremateriale                                 | HM                            |
| Produkttype                                    | Vendeskærsplatte til fræsning |

**Brugerdatablad**

|                              | <b>Egnet til</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kode</b> |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet            | 350 m/min            | P               |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet            | 300 m/min            | P               |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet            | 280 m/min            | P               |
| våd, maksimal                | betinget egnet   |                      |                 |
| Luft                         | egnet            |                      |                 |