

**XDPT..ER-D41, X500, Vendeplattestørrelse: 09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221939 09
GTIN	2050002058712
Artikelklasse	28F

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget tykke vendeskærsplatter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Vendeplattestørrelse	09
Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDPT090408-ER-D41
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	2,01 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	X500
Skæremateriale	HM
Tilspænding f_z pr. tand	0,15 - 1 mm

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 750 N/mm ²	egnet	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	60 m/min	S
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		