

Garant
GARANT Diabolo HM-mikrofræser, TiAlN, Ø DC × L1: 1,5X30mm

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 201631 1,5X30 |
| GTIN | 4062406187620 |
| Artikelklasse | 11X |

Beskrivelse
Udførelse:
GARANT Diabolo:

Speciel geometri, belægning og hårdmetal **til bearbejdning af hårde emner i high performance-området**. Også egnet til **elektrolytkobberbearbejdning**. Dobbeltslæbet 2-faset hullslibning til ultrapræcis bearbejdning af hårde emner.

Afsatsvinkel $\alpha = 16^\circ$.

Tolerancer:

· **Fristillings-Ø: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

Bemærk:

Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal a_p reduktion anvendes!
Værdier for:
hel not: $a_p = 0,05 \times D \times a_p$ korr
Beskæring: $a_p = 0,1 \times D \times a_p$ korr
Til beregning af tilspændingshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes! F.eks.: $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Udhængslængde L_1 inkl. fristilling | 30 mm |
| Skærlængde L_c | 2,3 mm |
| Samlet længde L | 70 mm |
| Spiralvinkel | 30 grader |
| Antal tænder Z | 2 |
| Skær-Ø D_c | 1,5 mm |
| Skaft | DIN 6535 HA med h5 |
| Skaft-Ø D_s | 4 mm |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Hjørnefasvinkel | 90 grader |
| Serie | Diabolo |
| Belægning | TiAlN |
| Skæremateriale | HM |
| Norm | Fabriksstandard |
| Type | H |
| Indgrebsbredde a_e ved fræsning | Hel not, skæredybde $1 \times D$ |
| Indgrebsbredde a_e ved fræsning | $0,1 \times D$ ved beskæring |
| Indvendig køling | nej |
| Farvering | rød |
| Produkttype | Hjørnefræser |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|-----------|----------|
| Stål < 750 N/mm ² | betinget egnet | 200 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | 200 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 190 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 170 m/min | P |
| Stål < 50 HRC | egnet | 120 m/min | H |
| Stål < 55 HRC | egnet | 100 m/min | H |
| Stål < 60 HRC | egnet | 72 m/min | H |
| Stål < 65 HRC | egnet | 55 m/min | H |
| Stål < 67 HRC | egnet | 50 m/min | H |
| Stål < 70 HRC | egnet | 45 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 80 m/min | M |
| CuZn | betinget egnet | 140 m/min | N |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| våd, minimal | betinget egnet | | |

| | |
|------|-------|
| tør | egnet |
| Luft | egnet |