

JEPSON POWER

Metal-rundsav, Type: 8230**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078234 8230
GTIN	4260052466834
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektive metalrundsave til sikker savning med få grater af profiler og rør af metal, ikke-jernholdigt metal, pladestål, metalplader og sandwichpaneler **uden gnistdannelse.**

- **Anvendelse af kølesmøremidler er ikke nødvendig.**
- **Efterbearbejdning ikke nødvendig.**
- **Lynhurtige snit.**

Metal-rundsav.

- **Præcis savklingeføring, lille gratdannelse.**
- **Robust anslagsplade.**

Metal-rundsav.

- **Den mobile – solid og let – kun 7,1 kg.**
- **Ideel til savning af plader, sandwichpaneler, rustfrit stål, metalplader, rør og profiler af stål, ikke-jernholdige materialer og kompositmaterialer op til en tykkelse på 10 mm.**

Leveringsomfang:

Inklusive 1 x savklinge 48Z nr. 078239 str. 48 og kuffert.

Bemærk:

Føringsskinne til 078234 kan leveres på forespørgsel:

Føringsskinne 1400 mm til str. 8320

Føringsskinne 600-1200 mm til str. 8230.

Metalrundsav DRY MITER Cutter 9410ND til filigran savning i blødt og følsomt materiale kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Savklinge-Ø	230 mm
Maks. skæredybde 90°	84 mm
Maks. skæredybde 45°	56 mm
maks. omdrejningstal	2600 min ⁻¹
Netfrekvens	50 Hz
Producentbetegnelse	8230
Vægt	7,1 kg
Effektforbrug	1700 W
Netspænding	230 V
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Sav

Tilbehør

HM-rundsavsklinge Drytec® Ø 230×25,4 mm Antal tænder 48	078239 48
Monteringsstativ til nr. 078231 Type 600526	078238 600526
HM-rundsavsklinge Drytec® Ø 230×25,4 mm Antal tænder 84	078239 84
HM-rundsavsklinge Drytec® Ø 230×25,4 mm Antal tænder 60	078239 60