

**XDPT..ER-D41, SC6525, Vendeplattestørrelse: 09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221940 09
GTIN	4056544157492
Artikelklasse	28E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget tykke vendeskærsplatter med slebet Wiper-fas.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	XDPT090408ER-D41
Vendeplattestørrelse	09
Type	ST1400
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	2,01 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	SC6525
Skæremateriale	HM
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,2 - 2,5 mm

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	340 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	210 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	155 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		