



Vinkelsliber GWX, Type: 9-115S



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077050 9-115S
GTIN	3165140962537
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

- **Nemt og hurtigt:** Nemt skift af vinkelslibertilbehør uden dele, der kan mistes, og ekstra værktøj.
- **Der er ikke længere behov for yderligere nøgler.**
- **Omfattende:** Stort udvalg af vinkelslibere og tilbehør med fuld bagudkompatibilitet.
- **Maksimal komfort** takket være 100 % værktøjsfrit og hurtigt tilbehørsskift.
- **Pålideligt:** Ved hjælp af det innovative X-LOCK-system er det ikke længere muligt at montere drejerefningsafhængigt tilbehør forkert. Maksimal brugerbeskyttelse takket være et akustisk signal ved korrekt montering.
- **Præcist arbejde uden irriterende ridser! Mindre udprægede og færre slibespor i forbindelse med X-LOCK-vinkelslibere.**

Vinkelsliber 115 mm, 900 W motor med direkte køling. **X-Lock-system.**

Leveringsomfang:

Inklusive Vibration-Control-ekstragreb, beskyttelseskærm, håndværkerkuffert.

Teknisk beskrivelse

Omdrejningstalområde	2800 - 11000 min ⁻¹
Effektforbrug	900 W
Genstartsspærre	ja
Bemærk	Variabelt omdrejningstal
Producentbetegnelse	GWX 9-115 S

Maks. skive-Ø	115 mm
Vægt	2,1 kg
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning	Med kabel
Serie	X-LOCK-system
Produkttype	Vinkelsliber