



Kerneboremaskine, Type: MAB485



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	076535 MAB485
GTIN	4250187507564
Artikelklasse	07E

Beskrivelse

Udførelse:

- Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetiske kraften.
- Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.
- Oliebadsdrev.

Kraftfulde all-round-maskiner til alle slags materialer til boring, **gevindskæring**, gnidning og sænkning. **Højre-/venstrekørsel**, fuld styreelektronik, værktøjsholder med **Keyless-hurtigskifte-borsystem** og varmebeskyttelse sørger for mange forskellige anvendelser.

Inklusive kernebor Ø 14 / 18 / 22 mm, skæredybde 30 mm; **inklusive hurtig-spændepatron SSBF 1 – 16 mm**. **Gevindboreadapter M10 / M12 / M16**.

Anvendelse:

Den trinløse regulering af omdrejningstal og de utroligt lave geartrin gør det muligt at anvende snittapper, spiralbor, rivaler, forsænkere og kernebor til alle materialekvaliteter.

Leveringsomfang:

Inklusive kuffert, kerneborholder, uddriverstift til kernebor, sikkerhedskæde, **magnetisk spånkrog**, smøresystem og betjeningsværktøj.

Bemærk:

- **Kernebor finder du under nr. 118780 til 118825.**

- **Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumopspændingsplade og røropspændingsanordninger på forespørgsel.**
- **Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Bredde, magnetfod	168 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	18 mm
Effektforbrug	1150 W
Værktøjsholder, mål	19 mm Weldon
Maks. rive-Ø	18 mm
Bredde	175 mm
Vægt	13 kg
Længde	295 mm
Omdrejningstalområde, 2. gear	100 - 450 min ⁻¹
Maks. forsæknings-Ø	40 mm
Højde	440 mm
Arbejdsslag	160 mm
Omdrejningstalområde, 1. gear	50 - 250 min ⁻¹
Længde, magnetfod	84 mm
Maks. gevindbor-Ø i stål	M16 mm
Producentbetegnelse	MAB485
Værktøjsholder, form	MK2
Maks. kernebor-Ø i stål	40 mm
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Kerneboremaskine

Tilbehør

Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kerneborssæt HSS	118825
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16