



Kerneboremaskine, Type: MAB825



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	076535 MAB825
GTIN	4250187507571
Artikelklasse	07E

Beskrivelse

Udførelse:

- **Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetholdekraften.**
- **Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.**
- **Oliebadsdrev.**

Kraftfuld udførelse til krævende opgaver. Kernebor op til Ø 100 mm. **Gevindskæring op til maks. M30** takket være

medfølgende adapter. MK3-værktøjholder med **Keyless-hurtigskiftesystem**. Termosikring og glidekobling beskytter maskine og værktøj. En motor med 4 geartrin, reguleringselektronik og momentfrakobling for den massive aksel gør det muligt at indstille det optimale omdrejningstal, uden at det går ud over ydelsen. **Inklusive kernebor Ø 17,5 / 21 / 24 mm**, skæredybde 55 mm; **gevindboreadapter M20 / M24 / M27**.

Leveringsomfang:

Inklusive kuffert, kerneborholder, uddriverstift til kernebor, sikkerhedskæde, **magnetisk spånkrog**, smøresystem og betjeningsværktøj.

Bemærk:

- **Kernebor finder du under nr. 118780 til 118825.**
- **Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumopspændingsplade og røropspændingsanordninger på forespørgsel.**

· Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.**Teknisk beskrivelse**

Værktøjsholder, form	MK3
Producentbetegnelse	MAB825
Omdrejningstalområde, 2. gear	65 - 175 min ⁻¹
Bredde	240 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	31,75 mm
Omdrejningstalområde, 1. gear	40 - 110 min ⁻¹
Maks. rive-Ø	31,75 mm
Værktøjsholder, mål	19 mm, 32 mm Weldon
Længde	370 mm
Maks. kernebor-Ø i stål	100 mm
Vægt	25 kg
Arbejdsslag	255 mm
Maks. gevindbor-Ø i stål	M30 mm
Omdrejningstalområde, 3. gear	140 - 360 min ⁻¹
Bredde, magnetfod	220 mm
Maks. forsænkings-Ø	50 mm
Effektforbrug	1800 W
Omdrejningstalområde, 4. gear	220 - 600 min ⁻¹
Højde	475 mm
Længde, magnetfod	110 mm
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Kerneboremaskine

Tilbehør

Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Kerneborssæt HSS	118825
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20