

Garant**HM-fræser, ubelagt, Ø h10 DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201043 10
GTIN	4045197746191
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Stort spånrum for at sikre uhindret spåntransport.

Speciel geometri **til aluminiumbearbejdning.**

Anvendelse:

Specielt til fræsning af **kunststof, indstik** samt **konturfræsning.**

Teknisk beskrivelse

Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tolerance, nom. Ø	h10
Skærlængde L_c	40 mm
Skær-Ø D_c	10 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,04 mm
Samlet længde L	100 mm
Antal tænder Z	1
Spiralvinkel	26 grader
Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	egnet	170 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	125 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	100 m/min	N
PMMA akryl	egnet	170 m/min	N
PE-HD	egnet	120 m/min	N
PA 66	egnet	140 m/min	N
PEEK	egnet	120 m/min	N
PF 31	egnet	100 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	170 m/min	N
Cu	egnet	130 m/min	N
CuZn	egnet	160 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		