

**Garant****HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 20 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201303 20
GTIN	4062406155605
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 2

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde  $L_c$ : 26 mm

Samlet længde L: 92 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 20 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skærlængde $L_c$	26 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Antal tænder Z	2
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Skaft-Ø $D_s$	20 mm

Spiralvinkel	30 grader
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Samlet længde L	92 mm
Skær-Ø $D_c$	20 mm
Skafform	HB
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skaftfræser

## Services

Skaftslibning til krympepatron med sikringsfunktion Skaft-Ø værktøj 20 mm	SZ2025 20
--	-----------