

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 8 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201303 8
GTIN	4062406155483
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 2

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c : 12 mm

Samlet længde L: 58 mm

Skaft-Ø D_s : 8 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft	DIN 6535 HE med h6
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft-Ø D_s	8 mm
Samlet længde L	58 mm
Skærlængde L_c	12 mm
Skaftform	HB

Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Spiralvinkel	30 grader
Skær-Ø D_c	8 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm
Antal tænder Z	2
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skæftfræser