

**Garant****HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 7 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201303 7
GTIN	4062406155469
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 2

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde  $L_c$ : 11 mm

Samlet længde L: 58 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 8 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skærlængde $L_c$	11 mm
Skaftform	HB
Antal tænder Z	2
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm

Skaft	DIN 6535 HE med h6
Samlet længde L	58 mm
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Skær-Ø $D_c$	7 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skaftfræser