

**High-performance-fræser MFH mini, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221960 32/5
GTIN	4960664741144
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Holdegevind M	M16
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Antal skær Z	5
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skær-Ø D_c	32 mm
Ø D_3	25 mm
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for α_{maks}	23,3 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	57 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,74 grader
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	62 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning

Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------