



## High-performance-fræser MFH mini, med gevind, Ø D / antal skær Z: 28/4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221960 28/4
GTIN	4960664741120
Artikelklasse	250

### Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Ø D <sub>3</sub>	21 mm
Vendepatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skær-Ø D <sub>c</sub>	28 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	1 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	35 mm
Holdegevind M	M12
Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for α <sub>maks</sub>	19,3 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Ramplingvinkel α <sub>maks</sub>	0,89 grader
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	54 mm
Skafatudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning

Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------