


TNMG 160408, Type: CA515

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251474 CA515
GTIN	4960664677481
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 160408 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PQ

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 105 - 510 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 510 m/min
Spånbryder	PQ
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	P
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning