

**SNMG 120404, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251162 CA515
GTIN	4960664677061
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

SNMG 120404 CA515 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: CA515

Spånbryder: PQ

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 105 - 510 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	PQ
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Type	CA515

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 510 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning