

**VNMG 160404, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251752 CA515
GTIN	4960664678341
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	105 - 510 m/min
Tilspænding $f$	0,13 - 0,4 mm/o
Spånbrøder	PQ
Hjørneradius	0,4 mm
Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	VNMG 160404
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning