

**TNMG 160404, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251582 CA515
GTIN	4960664677504
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Spånbryder	PS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Skæredybde $a_p$	1 - 4,5 mm
Primær anvendelse	P
Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning