

**DNMG 1506 12, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250798 CA515
GTIN	4960664676668
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DNMG 1506 12 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PS

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 435 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding $f$	0,15 - 0,6 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Spånbryder	PS
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	1 - 4 mm
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning