


CNMG 160612, Type: CA515

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250377 CA515
GTIN	4960664675586
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 160612 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PH

Skæredybde a_p : 1 - 10 mm

Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,2 mm
Spånbryder	PH
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning