

**CNMG 190616, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250384 CA515
GTIN	4960664675647
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 190616 CA515 Type: CA515

Spånryder: PH

Skæredybde a_p : 1 - 10 mm

Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,6 mm
Spånryder	PH
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning