

**TNMG 160408, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251583 CA515
GTIN	4960664677511
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 160408 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 4,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 435 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Skæredybde a_p	1 - 4,5 mm
Spånbryder	PS
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning