

**VNMG 160408, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251754 CA515
GTIN	4960664678358
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

VNMG 160408 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PQ

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 105 - 510 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,13 - 0,4 mm/o
Spånbryder	PQ
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	105 - 510 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning