

**CNMM 190612, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250503 CA515
GTIN	4960664675715
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMM 190612 CA515 Type: CA515
Spånbryder: PX
Skæredybde a_p : 1 - 11 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,9 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Spånbryder	PX
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	1,2 mm
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 190612
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning