

**DNMG 150616, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250894 CA515
GTIN	4960664676743
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150616 CA515 Type: CA515
Spånryder: PH
Skæredybde a_p : 1 - 5 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 435 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 5 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Hjørneradius	1,6 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	PH
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning