

**DNMG 150608, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250697 CA515
GTIN	4960664676811
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150608 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PQ

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,13 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 105 - 510 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 510 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Spånbryder	PQ
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning