

**CNMM 120412, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250492 CA515
GTIN	4960664675678
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMM 120412 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PX

Skæredybde a_p : 1 - 11 mm

Tilspænding f : 0,25 - 0,9 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Spånbryder	PX
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning